

jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-1/8-D-O-MINI-NPT

č. dílu: 173830

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Kombinace redukčního ventilu, filtru a maznice, filtr 40 µm, s kovovým ochranným košem.

S ručním odpouštěním kondenzátu. Bez manometru.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| velikost | Mini |
| odpouštění kondenzátu | ručně tlačítkem |
| stupeň filtrace | 40 µm |
| provozní tlak | 1 ... 16 bar |
| rozsah řízeného tlaku | 0.5 ... 12 bar |
| normální jmenovitý průtok | 700 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:-] inertní plyny |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:8:-] inertní plyny |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 600 g |
| typ upevnění | příslušenstvím |
| připojení pneumatiky 1 | 1/8 NPT |
| připojení pneumatiky 2 | 1/8 NPT |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | zinkový tlakový odlitek |
| materiál nádoby | PC |