

rozbočovací modul FRM-H-3/8-D-MINI-NPT

č. dílu: 173934

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

[rozdělovač vzduchu s čtyřmi přívody, držák přídatných modulů](#)

[Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.](#)

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
konstrukce	rozbočovací modul
provozní tlak	0,15 ... 16 bar
normální jmenovitý průtok směrem hlavního průtoku 1->2	2,100 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	208 g
připojení pneumatiky 1	3/8 NPT
připojení pneumatiky 2	3/8 NPT
připojení pneumatiky 3	G1/4
připojení pneumatiky 4	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek