


# přírubové upevnění FNC-40

č. dílu: 174377

FESTO



## katalogový list

| parametr                   | hodnota  |
|----------------------------|--|
| velikost                   | 40   |
| odpovídá normě             | ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi                               |
| shoda ohledně LABS         | VDMA24364-B2-L   |
| okolní teplota             | -40 ... 150 °C   |
| hmotnost výrobku           | 291 g  |
| upozornění k materiálu     | ve shodě s RoHS  |
| materiál upevnění          | ocel<br>pozinkováno  |
| materiál šroubů            | ocel<br>pozinkováno  |