


kyvná příruba

SNC-100

č. dílu: 174388

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------|--|
| velikost | 100 |
| podle normy | ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | -40 ... 150 °C |
| hmotnost výrobku | 867 g |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál upevnění | hliníkový tlakový odlitek |
| materiál čepů | ocel pozinkováno |
| materiál šroubů | ocel pozinkováno |
| materiál pojistky | pružinová ocel pozinkováno |