


kyvná příruba SNCB-32

č. dílu: 174390

★ doporučené výrobky

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	32
podle normy	ISO 15552
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F5
okolní teplota	-40 ... 90 °C
hmotnost výrobku	103 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	hliníkový tlakový odlitek
materiál čepů	pozinkovaná ocel
materiál ložiska	plast
materiál podložky	pozinkovaná ocel
materiál šroubů	ocel, pozink.
materiál pojistky	pružinová ocel, pozinkovaná