

# kyvná příruba SNCB-125

č. dílu: 174396

FESTO



## katalogový list

| parametr                       | hodnota                                |
|--------------------------------|--|
| velikost                       | 125                                    |
| podle normy                    | ISO 15552                              |
| třída odolnosti korozi KBK     | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS             | VDMA24364-B2-L                         |
| klasifikace RSBP podle CD-0033 | F5                                     |
| okolní teplota                 | -40 ... 90 °C                          |
| hmotnost výrobku               | 1,860 g                                |
| upozornění k materiálu         | ve shodě s RoHS                        |
| materiál upevnění              | hliníkový tlakový odlitek              |
| materiál čepů                  | pozinkovaná ocel                       |
| materiál ložiska               | plast                                  |
| materiál podložky              | pozinkovaná ocel                       |
| materiál šroubů                | ocel, pozink.                          |
| materiál pojistky              | pružinová ocel, pozinkovaná            |