

kyvné čepy ZNCF-40

č. dílu: 174412

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
podle normy	ISO 15552
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	285 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	odlitek z ušlechtilé oceli
materiál šroubů	ocel pozinkováno