

sada tlumiče nárazu YHD-8

č. dílu: 174542

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	7
zdvih	5 mm
tlumení	tvrdá charakteristika samočinně nastavitelný
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	3 m/s
doba návratu do původní polohy, krátká	0.2 s
doba návratu do původní polohy, dlouhá	1 s
provozní režim	jednočinný tlačný
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-10 ... 80 °C
délka tlumení	5 mm
max. zastavovací síla	300 N
max. energie tlumení na zdvih	2 J
max. spotřeba energie na hodinu	12,000 J
max. zbytková energie	0.01 J
síla pro návrat do původní polohy	0.7 N
hmotnost výrobku	18 g
typ upevnění	s kontramaticí
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	mosaz poniklováno
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel