


zásuvka s kabelem KMEB-2-24-2,5-LED

č. dílu: 174844

FESTO

Hotový a připravený, pro ventily VUVB-, MEBH-, MOEBH- a elektromagnety N2.



katalogový list

parametr	hodnota
indikace polohy sepnutí	LED
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2,5
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	200 g
elektrické připojení	4 piny úhlová zásuvka připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C dle DIN EN 175301-803
jmenovité provozní napětí DC	24 V
připojení ochranného vodiče	k dispozici
délka kabelu	2.5 m
průměr kabelu	6.2 mm
struktura kabelu	3x0,75
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-20 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
materiál tělesa	PA POM
materiál nástrčných kontaktů	bronz