


zásuvka s kabelem KMEB-2-230-5

č. dílu: 174847

FESTO

připraven z výroby, pro ventily MEBH-, MOEBH a elektromag.
cívky N2.



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2,5
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	400 g
elektrické připojení	4 piny úhlová zásuvka připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C dle DIN EN 175301-803
jmenovité napájecí napětí AC	230 V
připojení ochranného vodiče	k dispozici
délka kabelu	5 m
průměr kabelu	6.2 mm
struktura kabelu	3x0,75
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-20 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
materiál tělesa	PA POM
materiál nástrčných kontaktů	bronz