



# jednosměrný škrticí ventil GRGA-M3-QS-3

č. dílu: 175044  
výběhový výrobek

FESTO

škrtení odvětrání s QS nástrčnou koncovkou.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

| parametr                                     | hodnota                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| funkce ventilu                               | funkce jednosměrného škrtení                                          |
| připojení pneumatiky 1                       | QS-3                                                                  |
| připojení pneumatiky 2                       | M3                                                                    |
| nastavovací prvek                            | šroub se zářezem                                                      |
| typ upevnění                                 | našroubovatelný                                                       |
| normální jmenovitý průtok ve směru škrtení   | 41 l/min                                                              |
| normální jmenovitý průtok ve zpětném směru   | 27 ... 50 l/min                                                       |
| provozní tlak                                | 0.2 ... 10 bar                                                        |
| okolní teplota                               | -10 ... 60 °C                                                         |
| montážní poloha                              | libovol.                                                              |
| normální průtok ve směru škrtení 6 -> 0 barů | 95 l/min                                                              |
| normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů | 75 ... 110 l/min                                                      |
| provozní médium                              | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium    | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| teplota média                                | -10 ... 60 °C                                                         |
| max. utahovací moment                        | 0.3 Nm                                                                |
| hmotnost výrobku                             | 14 g                                                                  |
| Material of threaded plug                    | mosaz<br>poniklováno                                                  |
| upozornění k materiálu                       | ve shodě s RoHS                                                       |
| Material seals                               | NBR                                                                   |
| Material release ring                        | POM                                                                   |
| Material adjusting screw                     | mosaz                                                                 |
| Material swivel fitting                      | zinkový tlakový odlitek                                               |