



škrticí ventil GRGO-M3-QS-3

č. dílu: 175045
výběhový výrobek

FESTO

působí v obou směrech průtoku, s QS nástrčnou koncovkou.
Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce škrčení
připojení pneumatiky 1	M3
připojení pneumatiky 2	QS-3
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	41 l/min
provozní tlak	0 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
montážní poloha	libovol.
normální průtok ve směru škrčení 6 -> 0 barů	95 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přímazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
teplota média	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	0.3 Nm
hmotnost výrobku	14 g
Material of threaded plug	mosaz
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	mosaz
Material swivel fitting	zinkový tlakový odlitek