


jednosměrný škrtecí ventil GRGA-M5-QS-4-LF-C

č. dílu: 175065

FESTO

Škrceň odvětrání s jemným škrceňm a QS nástrčnou koncovkou.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrceň
připojení pneumatiky 1	QS-4
připojení pneumatiky 2	M5
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrceň	40 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	50 ... 75 l/min
provozní tlak	0.2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
montážní poloha	libovol.
normální průtok ve směru škrceň 6 -> 0 barů	80 l/min
normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	100 ... 150 l/min
teplota média	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	1.5 Nm
hmotnost výrobku	14 g
informace o materiálu závitové části	poniklováno mosaz
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu regulačního šroubu	mosaz
informace o materiálu kyvného přívodu	zinkový tlakový odlitek