



tlakový spínač PEV-1/4-B-OD-CT

č. dílu: 175251

FESTO

při dosažení určité hodnoty tlaku rozpojuje nebo uzavírá elektrický obvod. Nastavitelný bod sepnutí, nastavitelná hystereze. Bez zásuvky, výběhový typ, k dodání do 2010



katalogový list

parametr	hodnota
povolení	CCC
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
měřená veličina	relativní tlak
metoda měření	pneumaticko-elektrický převodník tlaku
provozní tlak	1 ... 12 bar
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch filtrovaný mazaný stlačený vzduch voda minerální olej
teplota média	-20 ... 80 °C
okolní teplota	-20 ... 80 °C
funkce spínaného prvku	přepínač
max. spínací frekvence	3 Hz
max. spínací výstupní napětí AC	250 V
max. spínací výstupní napětí DC	125 V
max. výstupní proud	5,000 mA
elektrické připojení	tvar A konektor dle DIN 43650 čtyřhranný tvar
typ upevnění	průchozí dírou
montážní poloha	libovol.
připojení pneumatiky	G1/4
hmotnost výrobku	220 g
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
prahová hodnota rozsahu nastavení	1 ... 12 bar
stupeň krytí	IP65