


přívodní kabel KMP1-02-II-16-10

č. dílu: 175663
výběhový výrobek

FESTO

pro ventilové terminály IIMP-02, hotový kabel pro 16 pozic pro ventily,
délka 10 m.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--------------------------------|
| montážní poloha | libovol. |
| rozsah provozního napětí AC | ≤ 300 V |
| rozsah provozního napětí DC | ≤ 250 V |
| přípustné proudové zatížení | 4 A |
| stupeň krytí | IP65 |
| okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu | 5 ... 70 °C |
| okolní teplota | -30 ... 70 °C |
| hmotnost výrobku | 10,650 g |
| elektrické připojení | 72 pinů zásuvka |
| struktura kabelu | 80 x 0,75 mm ² |
| průměr kabelu | 24 mm |
| délka kabelu | 10 m |
| typ upevnění | s upínacím třmenem |
| informace o materiálu pouzdra | tlakový odlitek z lehkých kovů |
| informace o materiálu pláště kabelu | PE |
| informace o materiálu nástrčných kontaktů | měděná slitina postříbřeno |