

ventilová sada CPV14-BS-5/3G-1/8


č. dílu: 176057

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

pro vytvoření funkce ventilu 5/3 se střední polohou uzavřenou ze dvou ventilů 3/2.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/3 ve stř. pol. uzavř.
provozní tlak	2.5 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	190 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 2	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek