

kruhový válec


DSAH-25- -PPV-A-CT

č. dílu: 176408


FESTO

s předním víkem pro přímou montáž, zadním víkem s přívodem vzduchu kolmo na osu válce.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.
výběhový typ, k dodání do 2010



příklad zobrazení



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 500 mm
průměr pístu	25 mm
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 80 °C
délka tlumení	17 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	247.4 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	294.5 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	141 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	11.1 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	212 g
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu	6.2 g
připojení pneumatiky	M6
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel