

# kruhový válec DSAS-32- -PPV-A-CT

č. dílu: 176459

FESTO

Zadní víko s kyvným ložiskem.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.

výběhový typ, k dodání do 2010



## katalogový list

| parametr                                    | hodnota  |
|---|--|
| zdvih                                       | 1 ... 500 mm   |
| průměr pístu                                | 32 mm  |
| tlumení                                     | PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách |
| provozní tlak                               | 1 ... 10 bar   |
| provozní režim                              | dvojčinný  |
| provozní médium                             | vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný                  |
| třída odolnosti korozi KBK                  | 2  |
| okolní teplota                              | -20 ... 80 °C  |
| délka tlumení                               | 19 mm  |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod   | 415 N  |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 483 N  |
| pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm      | 222 g  |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu         | 15.4 g   |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm           | 312 g  |
| přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu | 8.9 g  |
| připojení pneumatiky                        | M26x1,5  |
| upozornění k materiálu                      | prosté mědi a PTFE                                     |
| informace o materiálu víka                  | hliník legovaný pro tváření                            |
| informace o materiálu těsnění               | NBR<br>TPE-U(PU)                                       |
| informace o materiálu pouzdra               | vysoce legovaná nerezová ocel                          |
| informace o materiálu pístnice              | vysoce legovaná nerezová ocel                          |