

kruhový válec



DSAQ-50- -PPV-A-S6

č. dílu: 176556

FESTO

Zadní víko s přívodem kolmo na osu válce, s těsněním odolným teplotám do 120 °C.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 500 mm
průměr pístu	50 mm
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 120 °C
délka tlumení	27 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	989 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	1,178 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	892 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	40.1 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	977 g
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu	24.8 g
připojení pneumatiky	M45x1,5
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu těsnění	FPM
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel