

kyvná příruba SUA-80-R3

č. dílu: 176890

FESTO

pro válce ADVU, AEVU, lze spojit s ložiskovým tělesem LBN nebo LN, LSN.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	80
montážní poloha	libovol.
varianty	vysoká ochrana proti korozi
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	772 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	hliník legovaný pro tváření s ochranným potahem
materiál čepů	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál dutinky	pružinová ocel
materiál ložiska	plast
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál pojistky	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál hřídele	vysoce legovaná nerezová ocel