

přívodní kabel KEA-1-25P-10

č. dílu: 177414

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	průchozí dírou
hmotnost výrobku	1,092 g
elektrické připojení	zásuvka Sub-D 25 pinů
rozsah provozního napětí DC	≤ 250 V
rozsah provozního napětí AC	≤ 250 V
přípustné proudové zatížení	4 A
délka kabelu	10 m
průměr kabelu	12 mm
struktura kabelu	25x0,34
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-20 ... 80 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
informace o materiálu pláště kabelu	PVC
informace o materiálu pouzdra	PA
informace o materiálu nástrčných kontaktů	měděná slitina pozlaceno
montážní poloha	libovol.