


vícenásobný rozdělovač MPV-E/A08-M12

č. dílu: 177671
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
zatížitelnost každé pozice	4 A
přípustné proudové zatížení	12 A
stupeň krytí	IP67 v montovaném stavu dle IEC 60529
okolní teplota	-20 ... 80 °C
hmotnost výrobku	200 g
technologie elektrického připojení vst./výst.	M12 5 pinů
typ upevnění	průchozí dírou
informace o materiálu zásuvky	mosaz pozinkováno
informace o materiálu pouzdra	TPE-U(PU)
informace o materiálu pláště kabelu	TPE-U(PU)