

T-spojka s nástrčnými koncovkami CQT-18

č. dílu: 177689

FESTO

pro velký průtok.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	16 mm
montážní poloha	libovol.
velikost balení	1
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 7 bar
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 15 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-25 ... 70 °C
hmotnost výrobku	46 g
počet výstupů	2
počet přívodů	1
připojení pneumatiky 1	pro vnější průměr trubky/hadice 18 mm
připojení pneumatiky 2	pro trubky nebo hadice s vnějším průměrem 18 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	POM
materiál uvolňovacího kroužku	POM
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel