

nástrčná spojka CQ-15H-12

č. dílu: 177701

FESTO

pro velký průtok.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| jmenovitá světlost | 9.15 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| velikost balení | 1 |
| konstrukce | princip push-pull |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.95 ... 7 bar |
| provozní tlak závislý na teplotě | -0.95 ... 15 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| okolní teplota | -25 ... 70 °C |
| hmotnost výrobku | 12 g |
| připojení pneumatiky 1 | nástrčná dutinka CQ-15 |
| připojení pneumatiky 2 | pro trubky nebo hadice s vnějším průměrem 12 mm |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | POM |
| materiál uvolňovacího kroužku | POM |
| materiál svěrného segmentu hadice | vysoce legovaná nerezová ocel |