


rozdělovač CQD-12/15/18/22

č. dílu: 177717

FESTO

se čtyřmi záslepkami.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	18.6 mm
montážní poloha	libovol.
velikost balení	1
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 7 bar
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 15 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
teplota média	-25 ... 75 °C
okolní teplota	-25 ... 70 °C
jmenovitý utahovací moment	2.5 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 10 %
počet výstupů	4
počet přívodů	1
připojení pneumatiky 1	vnitřní závit G1/2
připojení pneumatiky 2	vnitřní závit G1/2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	POM