

# trubka PQ-AL-18X1X3000

č. dílu: 177734

FESTO

vhodné pro stlačený vzduch, vakuum a kapaliny. Dodávaná délka 3m.



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	18 mm
vnitřní průměr	16 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 15 bar
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-25 ... 75 °C
okolní teplota	-30 ... 75 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.144 kg/m
barva	stříbrný
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	hliník legovaný pro tvárění