


# brzda KPE-4

č. dílu: 178462

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota   |
|---|---|
| montážní poloha                           | libovol.  |
| typ upevnění se směrem působení           | oboustranně<br>brzda pružinou, uvolnění stlačeným vzduchem            |
| konstrukce                                | klopné desky  |
| varianty                                  | jednostranná pístnice   |
| provozní tlak v Mpa                       | $\leq 1$ MPa  |
| provozní tlak                             | $\leq 10$ bar   |
| uvolňovací tlak (Mpa)                     | $\geq 0.3$ MPa  |
| uvolňovací tlak (bary)                    | $\geq 3$ bar  |
| kulatý materiál k upnutí                  | 4 mm  |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK                | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                   |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| okolní teplota                            | -10 ... 80 °C   |
| statická přídržná síla                    | 80 N  |
| hmotnost výrobku                          | 100 g   |
| materiál těsnění                          | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| materiál pružiny                          | pružinová ocel  |
| materiál tělesa                           | hliník<br>eloxovaný   |
| materiál svěrných čelistí                 | mosaz   |
| materiál pístu                            | POM   |