

brzda KPE-10

č. dílu: 178465

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
typ upevnění se směrem působení	oboustranně brzda pružinou, uvolnění stlačeným vzduchem
konstrukce	klopné desky
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak v Mpa	≤ 1 MPa
provozní tlak	≤ 10 bar
uvolňovací tlak (Mpa)	≥ 0.3 MPa
uvolňovací tlak (bary)	≥ 3 bar
kulatý materiál k upnutí	10 mm
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
statická přídržná síla	350 N
hmotnost výrobku	260 g
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál pružiny	pružinová ocel
materiál tělesa	hliník eloxovaný
materiál svěrných čelistí	mosaz
materiál pístu	POM