

# brzda KPE-12

č. dílu: 178466

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
typ upevnění se směrem působení	oboustranně brzda pružinou, uvolnění stlačeným vzduchem
konstrukce	klopné desky
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak v Mpa	$\leq 1$ MPa
provozní tlak	$\leq 10$ bar
uvolňovací tlak (Mpa)	$\geq 0.3$ MPa
uvolňovací tlak (bary)	$\geq 3$ bar
kulatý materiál k upnutí	12 mm
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
statická přídržná síla	600 N
hmotnost výrobku	270 g
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál pružiny	pružinová ocel
materiál tělesa	hliník eloxovaný
materiál svěrných čelistí	mosaz
materiál pístu	POM