



čidlo SMPO-8E

č. dílu: 178563

FESTO

pneumaticky, pro pohony s drážkou T, bez upevňovací sady.
budete potřebovat samostatný upevňovací prvek SMB-8E (obj. č. 178230)



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| konstrukční tvar | pro T-drážku |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| princip měření | magnetický |
| provozní tlak | 2 ... 8 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem není možný |
| okolní teplota | -15 ... 60 °C |
| opakovatelná přesnost sepnutí | +/- 0,2 mm |
| doba sepnutí | 22 ms |
| vypínací čas | 52 ms |
| typ upevnění | průchozí dírou příslušenstvím s možností nasazení do drážky shora |
| funkce ventilu | 3/2 |
| připojení pneumatiky | M5 |
| hmotnost výrobku | 11 g |
| materiál tělesa | hliník PA eloxovaný vysoce legovaná nerezová ocel |
| ukazatel polohy sepnutí | optický |
| stupeň krytí | IP65 |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |