


držák tlumiče nárazu DADP-ES-G6-12

č. dílu: 1812471

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------|--|
| velikost | 12 |
| montážní poloha | libovol. |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | 0 ... 60 °C |
| max. zastavovací síla | 500 N |
| max. utahovací moment | 5.9 Nm |
| hmotnost výrobku | 80 g |
| typ upevnění | průchozí dírou a středící dutinkou |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál dorazového úhelníku | hliník legovaný pro tváření eloxovaný |