

# zásuvka pro připojení vícepólovým konektorem IMP1-SD-40-0,75

č. dílu: 18322

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
přípustný průměr kabelu	10 ... 19 mm
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí AC	$\leq 300$ V
rozsah provozního napětí DC	$\leq 250$ V
přípustné proudové zatížení	10 A
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-40 ... 125 °C
hmotnost výrobku	325 g
průřez přívodu	0.75 mm <sup>2</sup>
elektrické připojení	zásuvka 40 pinů
šroubení pro kabel	Pg21
typ upevnění	s upínacím třmenem
informace o materiálu pouzdra	plast tlakový odlitek z lehkých kovů
informace o materiálu nástrčných kontaktů	měděná slitina postříbřeno