

# kruhový válec ESAZA-40- -P-A

č. dílu: 183256

FESTO

Zadní víko s přívodem v ose válce.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



## katalogový list

| parametr                                    | hodnota   |
|---|---|
| zdvih                                       | 1 ... 250 mm  |
| průměr pístu                                | 40 mm   |
| tlumení                                     | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách                      |
| provozní tlak                               | 2 ... 10 bar  |
| provozní režim                              | jednočinný<br>tažný   |
| provozní médium                             | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium   | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK                  | 2   |
| okolní teplota                              | -20 ... 80 °C   |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 528 N   |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu         | 24 g  |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm           | 640 g   |
| přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu | 15.9 g  |
| připojení pneumatiky                        | G1/4  |
| informace o materiálu víka                  | hliník legovaný pro tváření   |
| informace o materiálu těsnění               | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| informace o materiálu pouzdra               | vysoce legovaná nerezová ocel   |
| informace o materiálu pístnice              | vysoce legovaná ocel  |