

# kompaktní válec ADVUL-40-20-P-A-CT

č. dílu: 183411

FESTO

pro bezdotykové snímání poloh. Pístnice je zajištěna proti pootočení  
vodícími tyčemi a deskou.



## katalogový list

| parametr                                    | hodnota                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| zdvih                                       | 20 mm                                            |
| průměr pístu                                | 40 mm                                            |
| tlumení                                     | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| montážní poloha                             | libovol.                                         |
| konec pístnice                              | vnitřní závit                                    |
| konstrukce                                  | píst<br>pístnice                                 |
| snímání polohy                              | pro čidla                                        |
| varianty                                    | jednostranná pístnice                            |
| pojištění proti pootočení/vedení            | vodící tyč s posuvovou deskou                    |
| provozní tlak                               | 1 ... 10 bar                                     |
| provozní režim                              | dvočinný                                         |
| provozní médium                             | vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný            |
| třída odolnosti korozi KBK                  | 2                                                |
| okolní teplota                              | -5 ... 60 °C                                     |
| energie nárazu v koncových polohách         | 0.52 J                                           |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod   | 686 N                                            |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 754 N                                            |
| typ upevnění                                | příslušenstvím<br>dle volby:<br>průchozí dírou   |
| připojení pneumatiky                        | G1/8                                             |
| upozornění k materiálu                      | prosté mědi a PTFE                               |
| informace o materiálu připojovacího šroubu  | vysoce legovaná nerezová ocel                    |
| informace o materiálu víka                  | hliník legovaný pro tváření                      |
| informace o materiálu dynamického těsnění   | TPE-U(PU)<br>NBR                                 |
| informace o materiálu pístnice              | vysoce legovaná ocel                             |
| informace o materiálu trubky válce          | hliník legovaný pro tváření                      |