


přísavka VAS-15-1/8-PUR-CT

č. dílu: 183512

FESTO

s těsnícím kroužkem OL.
výběhový typ, k dodání do 2010



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	3 mm
průměr přísavky	15 mm
účinný průměr přísavky	12 mm
konstrukce	připojení vakua shora kruhový, standardní
provozní médium	atmosférický vzduch
okolní teplota	-20 ... 60 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	7.9 N
upevňovací závit	G1/8
upevnění přísavky	G 1/8
připojení vakua	G1/8
tvrdost Shore	62
informace o materiálu závitové části	vysoce legovaná nerezová ocel
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu přísavky	TPE-U(PU)