

manometr MA-23-6-R1/8

č. dílu: 183896

FESTO

se stupnicí v barech a psi.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| rozsah zobrazení [bar] | 0 ... 6 bar |
| rozsah zobrazení | 1 ... 87 psi |
| jmenovitý rozměr manometru | 23 |
| konstrukce | manometr s trubičkovou pružinou |
| typ upevnění | instalace vedení |
| provozní médium | inertní plyny neutrální kapaliny |
| provozní tlak v Mpa | 0 ... 0.6 MPa |
| provozní tlak | 0 ... 6 bar 0 ... 87 psi |
| činitel proměnného zatížení | 0.6 |
| třída přesnosti měření | 4 |
| stupeň krytí | IP44 |
| teplota média | -20 ... 60 °C |
| okolní teplota | -20 ... 60 °C |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| umístění připojení | středěno na zadní stranu |
| připojení pneumatiky | R1/8 |
| materiály v kontaktu s médiem | mosaz |
| materiál šroubovacích čepů | mosaz |
| materiál tělesa | mosaz |
| materiál průhledového okénka | PC |
| barva tělesa | černý |
| hmotnost výrobku | 27 g |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | žádný acetylén žádný kyslík |
| stupnice | dvojitě měřítko bar (vně) psi (uvnitř) |