


spojka
KSE-15-22-D04-D07
č. dílu: 184260

FESTO

pro DGE



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	4 mm
poloměr upnutí 2	7 mm
velikost	15
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	12,000 1/min
moment setrvačnosti	0.13 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	1 Nm
hmotnost výrobku	6 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS