

# zesilovač tlaku DPA-100-10

č. dílu: 184519

FESTO

pro vytvoření vyššího tlaku.



## katalogový list

parametr	hodnota
průměr pístu	100 mm
montážní poloha	libovol.
konstrukce	zesilovač tlaku se dvěma písty
ukazatel tlaku	G1/4, připraveno
výstupní tlak 2	4 ... 10 bar
provozní tlak	2 ... 8 bar
rozsah řízeného tlaku	4 ... 10 bar
vstupní tlak 1	2 ... 8 bar
upozornění k rozsahu tlaku	Při maximálně stlačené pružině regulátoru lze výstupní tlak překročit až o 40 %.
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	13,000 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 2	G1/2
připojení pneumatiky 3	G1/2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS