


# ruční ovládání HAB-3/8

č. dílu: 184587

FESTO

pro odvětrání.



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	11 mm
montážní poloha	libovol.
funkce ventilu	odvětrávací prvek
provozní tlak	0 ... 10 bar
normální jmenovitý průtok odvětrání 0,6-0,5 MPa (6-0,5 barů, 87-0,5 psi)	165 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-20 ... 80 °C
okolní teplota	-20 ... 80 °C
max. utahovací moment	35 Nm
typ upevnění	našroubovatelný
připojení pneumatiky 1	G3/8
připojení pneumatiky 2	G3/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, eloxováno