

# upínací modul EV-63-5

č. dílu: 184859

FESTO

[s funkcí návratu do základní polohy](#)



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	5 mm
upínací plocha	Ø 63
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný
provozní tlak	≤ 6 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F5
okolní teplota	-10 ... 40 °C
hmotnost výrobku	100 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky	M3
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál membrány	TPE-U(PU)