


# adaptér T FB-TA

č. dílu: 18498

FESTO

pro připojení fieldbus na ventilové a instalační terminály.



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí AC	$\leq 10$ V
rozsah provozního napětí DC	$\leq 30$ V
přípustné proudové zatížení	4 A
stupeň krytí	IP67
okolní teplota	-25 ... 90 °C
hmotnost výrobku	37 g
elektrické připojení	konektor / zásuvka M12x1 / M12x1 5 pinů / 5 pinů
struktura kabelu	2x0,25
průměr kabelu	5 mm
typ upevnění	s převlečnou maticí
informace o materiálu pouzdra	PA
informace o materiálu pláště kabelu	PVC
informace o materiálu nástrčných kontaktů	mosaz poniklováno a pocínováno