


# válce dle norem CRDSNU-20- -P-A-S2

č. dílu: 185291

FESTO

odolný korozi, s průchozí pístnicí  
základ dle DIN ISO 6432, pro bezdotykové snímání poloh, v provedení  
combi s pružnými dorazy.



příklad zobrazení

## katalogový list

| parametr                                    | hodnota   |
|---|---|
| zdvih                                       | 10 ... 320 mm                                     |
| průměr pístu                                | 20 mm   |
| tlumení                                     | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách  |
| montážní poloha                             | libovol.  |
| odpovídá normě                              | ISO 6432  |
| konstrukce                                  | píst<br>pístnice                                  |
| snímání polohy                              | pro čidla   |
| varianty                                    | S2: průchozí pístnice                             |
| provozní tlak                               | 1 ... 10 bar                                      |
| provozní režim                              | dvojčinný   |
| provozní médium                             | filtrovaný stlačený vzduch                        |
| třída odolnosti korozi KBK                  | 4   |
| okolní teplota                              | -20 ... 80 °C                                     |
| povolení                                    | Germanischer Lloyd                                |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod   | 158 N   |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 158 N   |
| typ upevnění                                | příslušenstvím<br>dle volby:<br>s vnějším závitem |
| připojení pneumatiky                        | G1/8  |
| informace o materiálu víka                  | vysoce legovaná nerezová ocel                     |
| informace o materiálu těsnění               | TPE-U(PU)   |
| informace o materiálu pouzdra               | vysoce legovaná nerezová ocel                     |
| informace o materiálu pístnice              | vysoce legovaná nerezová ocel                     |