



kruhový válec CRDSW-2"- -P-A

č. dílu: 185386

FESTO

odolný korozi,
pro bezdotykové snímání poloh, v provedení combi s pružnými dorazy.
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.
výběhový typ. k dodání do r. 2012.



Exemplary representation

katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	0.4 ... 20 "
průměr pístu	2"
podle normy	ISO 6431
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
provozní tlak	0.6 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	4
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	990 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	1,178 N
připojení pneumatiky	NPT1/4-18
informace o materiálu víka	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel