



kruhový válec CRDSNU-5/8"- -P-A-S2

č. dílu: 185404

FESTO

odolný korozi, s průchozí pístnicí
základ dle DIN ISO 6432, pro bezdotykové snímání poloh, v provedení
combi s pružnými dorazy.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.
výběhový typ. k dodání do r. 2012.



Exemplary representation

katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	0.4 ... 8 "
průměr pístu	5/8"
podle normy	ISO 6432
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
konec pístnice	vnější závit
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	4
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	104 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	104 N
připojení pneumatiky	UNF5-44