


zásuvka SEA-M12-4WD-PG7

č. dílu: 185498

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-101 EN 61984
typ upevnění	s převlečnou maticí
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	30 g
elektrické připojení	tvář A M12x1 4 piny úhlová zásuvka / šroubovací svorkovnice
rozsah provozního napětí DC	≤ 250 V
rozsah provozního napětí AC	≤ 250 V
zatížitelnost proudem při 40°C	4 A
napěťová pevnost	2.5 kV
šroubení pro kabel	Pg7
přípustný průměr kabelu	4 ... 6 mm
průřez přívodu	0.75 mm ²
stupeň krytí	IP67
okolní teplota	-40 ... 85 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
informace o materiálu pouzdra	PBT
barva tělesa	černý
informace o materiálu převlečné matice	zinkový tlakový odlitek poniklováno
informace o materiálu nástrčných kontaktů	mosaz bílý bronz potažený