

přívodní kabel
KM12-M12-GSWD-1-4
č. dílu: 185499

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí AC	≤ 60 V
rozsah provozního napětí DC	≤ 75 V
přípustné proudové zatížení	3.8 A
stupeň krytí	IP67
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
okolní teplota	-30 ... 70 °C
hmotnost výrobku	66 g
elektrické připojení	kabel 4 vodiče přímý konektor / úhlová zásuvka M12x1 / M12x1 4 piny / 4 piny
struktura kabelu	4x0,34
délka kabelu	1 m
typ upevnění	našroubovatelný
barevný plášť kabelu	šedá
informace o materiálu pouzdra	TPE-U(PU)
informace o materiálu pláště kabelu	TPE-U(PU)