


ventilový terminál VIFB-02-1/4-6

č. dílu: 18555

FESTO

G1/4, s připojením fieldbus.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 monostabilní 5/2 impulsní 5/3 ve stř. pol. pod tlakem 5/3 ve stř. poloze odvětr. 5/3 ve stř. pol. uzavř.
normální jmenovitý průtok	1,300 ... 1,600 l/min
provozní tlak	-0,9 ... 10 bar
elektrické řízení	průmyslová síť
max. počet ventilových pozic	6
okolní teplota	-5 ... 50 °C
stupeň krytí	IP65
typ ovládání	elektrický
typ terminálu	02
konstrukce	pístové šoupě
napájení řídicím tlakem	vně vnitřní
konstrukce ventilového terminálu	pevná rozteč
řídící tlak	1,5 ... 10 bar
jmenovité provozní napětí DC	24 V
teplota média	-5 ... 50 °C
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS