

# adsorpční sušičky LDF-H1-N1/4-110

č. dílu: 185675

FESTO

pro suchý a čistý stlačený vzduch.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



## katalogový list

| parametr                                 | hodnota   |
|--|---|
| montážní poloha                          | svisle  |
| ochrana nádoby                           | kovový ochranný koš   |
| vstupní tlak 1                           | 4 ... 10.5 bar  |
| atmosférický rosný bod                   | -40 °C  |
| provozní médium                          | filtrovaný nemazaný stlačený vzduch                         |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | podle směrnice EU-EMC<br>podle směrnice EU pro nízké napětí |
| třída odolnosti korozi KBK               | 1   |
| teplota média                            | 2 ... 50 °C   |
| okolní teplota                           | 2 ... 50 °C   |
| hmotnost výrobku                         | 5,400 g   |
| typ upevnění                             | průchozí dírou  |
| upozornění k materiálu                   | prosté mědi a PTFE  |
| informace o materiálu pouzdra            | zinkový tlakový odlitek                                     |