

jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-1/8-D-MINI-KB-A

č. dílu: 185804



Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

FESTO

skládá se z redukčního ventilu s filtrem, rozbočovacího modulu s tlakovým spínačem bez přípojovací zásuvky a maznice, s upevňovacími úhelníky.

S ručním odpouštěním kondenzátu a kovovým ochranným košem.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
řada	D
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	rozbočovací modul tlakový spínač redukční ventil s filtrem a manometrem standardní proporcionální maznice
max. množství kondenzátu	22 cm ³
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	2 ... 12 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 12 bar
max. tlaková hystereze	0.25 bar
normální jmenovitý průtok	650 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,200 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádobky	PC