

# filtr LF-1/4-D-MIDI

č. dílu: 186459

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s ochranným košem.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

| parametr                         | hodnota   |
|----------------------------------|---|
| velikost                         | Midi  |
| řada                             | D   |
| montážní poloha                  | svisle +/- 5°   |
| stupeň filtrace                  | 40 µm   |
| odpouštění kondenzátu            | ručně otočný  |
| konstrukce                       | slinutý filtr s odstředivým odlučovačem                       |
| max. množství kondenzátu         | 43 cm <sup>3</sup>  |
| ochrana nádobky                  | kovový ochranný koš   |
| provozní tlak                    | 0 ... 16 bar  |
| normální jmenovitý průtok        | 1,900 l/min   |
| provozní médium                  | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:]<br>inertní plyny |
| třída odolnosti korozi KBK       | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                           |
| shoda ohledně LABS               | VDMA24364-B1/B2-L   |
| skladovací teplota               | -10 ... 60 °C   |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>inertní plyny |
| teplota média                    | -10 ... 60 °C   |
| okolní teplota                   | -10 ... 60 °C   |
| hmotnost výrobku                 | 700 g   |
| typ upevnění                     | instalace vedení<br>příslušenstvím                            |
| připojení pneumatiky 1           | G1/4  |
| připojení pneumatiky 2           | G1/4  |
| upozornění k materiálu           | ve shodě s RoHS   |
| materiál filtru                  | PE  |
| materiál tělesa                  | zinkový tlakový odlitek                                       |
| materiál nádobky                 | PC  |